

Informazione prodotto

11 06 160

Pinza spelacavi

Con molla di apertura universale

IEC 60900 DIN EN 60900

- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm²
- Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio



⚡ 1000 V 

Art. No.	11 06 160
EAN	4003773021933
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	200 g
Dimensioni	160 x 57 x 19 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Forma	0
Valori di spelatura in millimetri quadri	10 mm ²
Valori di spelatura (diametro)	Ø 5,0 mm
AWG	7
collaudato VDE	si

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

