

Informazione prodotto

12 52 195

KNIPEX PreciStrip16

Pinza spelacavi automatica





Rimuove correttamente: molto flessibile e veloce persino con cavi solidi e spelamento preciso



- Spelatura semplice e precisa di cavi tondi a sezione tonda e solidi nel vasto range di capacità da 0,08 a 16 mm² con una sola pinza
- Buona presa grazie alle ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine, taglio preciso grazie alle lame spelacavi a parabola
- La regolazione fine consente una regolazione precisa delle lame in condizioni speciali del materiale, ad esempio grandi differenze di temperatura
- Con tagliacavi per conduttori a più fili da 0,08 a 16 mm²
- Con anello di fissaggio è adatto anche per KNIPEX Tethered Tools
- Sezione per etichette per l'etichettatura personalizzata
- Con battuta longitudinale regolabile per lavori precisi e ripetibili
- Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente
- Cassetta lame intercambiabile

| | |
|--|-----------------------------|
| Art. No. | 12 52 195 |
| EAN | 4003773085829 |
| peso | 200 g |
| Dimensioni | 195 mm |
| Technische Attribute | |
| Valori di spelatura in millimetri quadri | 0,08 — 16,0 mm ² |
| AWG | 28 — 5 |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori







Le ganasce semicircolari con profilo a pettine per una migliore presa tengono praticamente qualsiasi isolante in modo sicuro



Con tagliacavi sul lato superiore fino a 16 mm²