

Informazione prodotto

25 05 140

Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici)

DIN ISO 5745



- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Punte zigrinate
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Becchi dritti
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	25 05 140
EAN	4003773035015
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	111 g
Dimensioni	140 x 71 x 48 mm
Norma	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Forma	0
	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,6 mm
	8,0 mm
	2,5 mm
	2,0 mm
	42,0 mm
Larghezza testa	15 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori