

## Informazione prodotto

# 26 26 200

### Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese

(pinza a becchi di cicogna)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- **Becchi elastici:** stabili nella forma anche in caso di torsione
- Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Con taglienti (durezza circa 61 HRC) per filo di media ad alta resistenza
- Becchi piegati a 40°
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



⚡ 1000 V   40° ⊖

Art. No.	26 26 200
EAN	4003773022855
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	204 g
Dimensioni	200 x 56 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

	Ø 3,2 mm
	Ø 2,2 mm
	9,5 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	23,0 mm
	73,0 mm
	40
Larghezza testa	18 mm
Forma	2
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori