

Informazione prodotto

41 34 165

Pinza regolabile a morsetto



- Presa sicura di materiale piatto o sagomato
- Per alta sollecitazione
- Con regolazione a vite e leva interna a scatto
- Utilizzabile con una sola mano
- Con leva articolata per forza di serraggio elevata
- Pinza a morsetto a becchi lunghi, sottili
- Corpo pinza: acciaio laminato, altamente resistente
- Ganasce: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato



Art. No.	41 34 165
EAN	4003773047858
Esecuzione	zincata lucida
peso	189 g
Dimensioni	165 x 60 x 20 mm

Technische Attribute

Forma	3
Capacità di presa tonda	20 mm
Capacità di presa quadro	10 mm
Capacità di presa esagonale	24 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002148
ETIM 6.0	EC002148
proficl@ss 6.0	AAC427c004
UNSPSC 13.1	27112115

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



