

Informazione prodotto

48 11 J1

Pinza di precisione per anelli di sicurezza

Per anelli di sicurezza interni a fori

DIN 5256 C



- Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
- Con punte inserite per lavorare in modo sicuro
- Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
- Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
- Punte diritte
- Punte inserite: filo per molle temperato, estruso
- Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio



Art. No.	48 11 J1
EAN	4003773048527
Esecuzione	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
peso	105 g
Dimensioni	140 x 48 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C

Technische Attribute

Forma	1
Per fori	Ø 12 – 25 mm
Punte (diametro)	Ø 1,3 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori