

Informazione prodotto

48 21 J01

Pinza di precisione per anelli di sicurezza

Per anelli di sicurezza interni a fori

DIN 5256 D



90°

- Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
- Con punte inserite per lavorare in modo sicuro
- Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
- Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
- Punte piegate
- Punte inserite: filo per molle temperato, estruso
- Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Art. No.	48 21 J01
EAN	4003773048619
Esecuzione	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
peso	105 g
Dimensioni	130 x 53 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D

Technische Attribute

Forma	2
Per fori	Ø 8 – 13 mm
Punte (diametro)	Ø 0,9 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori