

Informazione prodotto

70 02 125

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749

- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Con sfaccettatura
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	70 02 125
EAN	4003773034025
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	119 g
Dimensioni	125 x 82 x 49 mm
Norma	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,3 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,5 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 3,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori