

Informazione prodotto

70 06 160 T

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Con tagliente allungato
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
peso	270 g
Dimensioni	160 x 54 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
profiel@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

