

Informazione prodotto

74 12 180

Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"

DIN ISO 5749

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Con molla di apertura, attivabile all'occorrenza
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	74 12 180
EAN	4003773060192
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	273 g
Dimensioni	180 x 53 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Forma	1
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,7 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,2 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



74 12: Molla di apertura in posizione deaktivata

