

Informazione prodotto

78 61 140 ESD

- Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm
- Acciaio speciale per utensili, temperato ad olio a gradini

Electronic Super Knips® XL ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



Art. No.	78 61 140 ESD
EAN	4003773081708
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	93 g
Dimensioni	140 x 50 x 48 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,4 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,2 – 2,1 mm
	12,3 mm
	9,2 mm
Larghezza testa	15,7 mm
ESD	sì

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori