

Informazione prodotto

83 61 020

Giratubi con ganasce ad "S"

Con regolazione rapida

- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
- Nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	83 61 020
EAN	4003773078876
Esecuzione	verniciata a polvere grigio
Manici	rivestiti in resina sintetica
peso	2.520 g
Dimensioni	560 x 94 x 35 mm

Technische Attribute

Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/4
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/4 Pollici
Per dadi apertura	70 mm
Diametro interno in pollici	2 Pollici

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

