

## Informazione prodotto

# 86 01 250

### Pinza chiave

Pinza e chiave in un unico utensile



- Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici
- Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!
- Utensile regolabile per avvitatura
- Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi
- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l'ampia superficie di serraggio senza gioco
- Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto
- Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte
- Con scala graduata per la regolazione dell'apertura della chiave lontano dal pezzo
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio



Art. No.	86 01 250
EAN	4003773082385
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
peso	480 g
Dimensioni	250 x 50 x 17 mm


### Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Regolazioni	19
Per dadi apertura	2
Per dadi apertura	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Ganasce protettive per 86 XX 250 3 paia
---------------	--

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Apertura in sistema metrico (lato anteriore) e in pollici (lato posteriore) incisa a laser sulla testa della pinza