

Informazione prodotto

87 02 300 T

KNIPEX Cobra®

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

DIN ISO 8976



- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	87 02 300 T
EAN	4003773080169
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
peso	630 g
Dimensioni	300 x 75 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Regolazioni	30
Per dadi apertura	Ø 2 3/4
Per dadi apertura	60 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 70 mm
Protezione anticaduta	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



