

Informazione prodotto

87 03 250

KNIPEX Cobra®

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

DIN ISO 8976



- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



| | |
|------------|---|
| Art. No. | 87 03 250 |
| EAN | 4003773043805 |
| Esecuzione | cromata |
| Testa | cromata |
| Manici | rivestiti in resina sintetica antiscivolo |
| peso | 335 g |
| Dimensioni | 250 x 60 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |

Technische Attribute

| | |
|------------------------------|---------|
| Regolazioni | 25 |
| Per dadi apertura | Ø 2 |
| Per dadi apertura | 46 mm |
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 50 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



