

Informazione prodotto

88 02 300 T

KNIPEX Alligator®

Pinza regolabile per tubi e dadi

DIN ISO 8976



- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Design robusto, resistente allo sporco; particolarmente adatto per lavori all'aperto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

| | |
|------------|---|
| Art. No. | 88 02 300 T |
| EAN | 4003773080183 |
| Esecuzione | bonderizzata nera |
| Testa | pulita |
| Manici | rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta |
| peso | 624 g |
| Dimensioni | 300 x 65 x 20 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |

Technische Attribute

| | |
|---|-----------------|
| Regolazioni | 9 |
| Capacità per tubi in pollici (diametro) | Ø 2 3/4 Pollici |
| Per dadi apertura | 60 mm |
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 70 mm |
| Protezione anticaduta | sì |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112111 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Autoserrante per tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo; l'intera capacità di azionamento può essere applicata per ruotare i pezzi; non è necessario premere con forza i manici della pinza, quindi minore sforzo

