

Informazione prodotto

89 01 250

Pinza regolabile per tubi e dadi

Con scanalature di guida fresate

DIN ISO 8976



- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Nessuno slittamento dell'articolazione
- Serratubo dentato con forma ideale per viti e dadi
- Vite dell'articolazione esente da attrito, quindi non soggetta ad usura
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC con lunghezza 250 mm: presa sicura con elevata resistenza all'usura
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

| | |
|------------|-------------------------------|
| Art. No. | 89 01 250 |
| EAN | 4003773023067 |
| Esecuzione | bonderizzata nera |
| Testa | pulita |
| Manici | rivestiti in resina sintetica |
| peso | 339 g |
| Dimensioni | 250 x 47 x 13 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |

Technische Attribute

| | |
|------------------------------|------------------|
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 1 5/16 Pollici |
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 34 mm |
| Per dadi apertura | 36 mm |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori