

Informazione prodotto

90 25 40

Tagliatubi

Per tubi di plastica ad elevato spessore

- Per il taglio di tubi rivestiti e tubi in resina sintetica con sezione Ø 26 - 40 mm
- Per tagliare tubi con il sistema a cricchetto in più corse
- Con ganasce di appoggio mobili per l'esatto appoggio del tubo per tagli netti a 90°
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile
- Corpo utensile: acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio



///

Art. No.	90 25 40
EAN	4003773045182
Esecuzione	zincata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	500 g
Dimensioni	210 x 100 x 28 mm

Technische Attribute

Valori di taglio tubi rivestiti (diametro)	Ø 26 – 40 mm
Lunghezza lama	40 mm

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

