

Informazione prodotto

92 28 70 ESD

Pinzetta di precisione ESD



- Acciaio al nichel-cromo: inossidabile, antimagnetico (18/10), qualità elettronica
- Rivestimento ESD: nero antiriflesso, con resistenza superficiale di ca. 10# Ohm
- Punta antiriflesso, spazzolate
- Punta opacizzate per una presa ottimale
- Forma diritta
- Punta sottili
- Punta lisce
- Acciaio al nichel-cromo, inossidabile, antimagnetico

Art. No.	92 28 70 ESD
EAN	4003773054788
peso	13 g
Dimensioni	110 x 60 x 5 mm

Technische Attribute

Esecuzione	inossidabile, antimagnetica, a dispersione elettrica
ESD	sì
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019
UNSPSC 13.1	27112149

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori