

Informazione prodotto

92 78 77 ESD

Pinzetta di precisione ESD



- Acciaio al nichel-cromo: inossidabile, antimagnetico (18/10), qualità elettronica
- Rivestimento ESD: nero antiriflesso, con resistenza superficiale di ca. 10# Ohm
- Punta antiriflesso, spazzolate
- Punta opacizzate per una presa ottimale
- Punta arrotondate, larghezza ca. 3,5 mm
- Forma diritta
- Punta zigrinate
- Impugnatura rigata
- Acciaio al nichel-cromo, inossidabile, antimagnetico

Art. No.	92 78 77 ESD
EAN	4003773054979
peso	27 g
Dimensioni	145 x 10 x 20 mm

Technische Attribute

Esecuzione	inossidabile, antimagnetica, a dispersione elettrica
ESD	sì

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019
UNSPSC 13.1	27112149

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori