

## Informazione prodotto

**95 12 165**

### Cesoia per cavi



- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio facile e pulito con una sola mano
- Con fermo di contrasto
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio


Art. No.	95 12 165
EAN	4003773029182
Forbici	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	250 g
Dimensioni	165 x 118 x 22 mm

### Caratteristiche tecniche

Forma	1
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio del cavo con cesoia per cavo: taglio facile, pulito, senza deformazione del cavo