

## Informazione prodotto

# 97 51 12

## Pinza per connettori modulari tipo "Western"



### Meccanismo di apertura migliorato: le pinze collaudate ora crimpiano ancora meglio!

- Meccanismo di apertura migliorato, designottimizzato, minor peso
- Serra connettori tipo western a 4, 6 e 8 poli
- Per tagliare e spelare cavi telefonici piatti, non schermati
- Esatto processo di crimpaggio mediante crimpaggio parallelo
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
- Per connettori tipo western RJ 10 (7,65 mm di larghezza), RJ 11/12 (9,65 mm di larghezza) e RJ 45 (11,68 mm di larghezza)
- Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm
- Testa brunita, manici rivestiti in materiale bicomponente
- Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

Art. No.	97 51 12
EAN	4003773043188
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	533 g
Dimensioni	200 x 70 x 25 mm
<b>Technische Attribute</b>	
	RJ 10 (4-poli) 7,65 mm RJ 11/12 (6-poli) 9,65 mm RJ 45 (8-poli) 11,68 mm
Quantità di alloggiamento	3
	connettori tipo Western
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori