

## Informazione prodotto

**98 37 19**

- Per dadi esagonali metrici o in pollici
- Utensile di base cromato
- Acciaio al cromo vanadio

### Chiave a bussola per viti esagonali

Con attacco quadro interno 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



△ 1000 V ⚡

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Art. No.   | 98 37 19               |
| EAN        | 4003773020646          |
| peso       | 73 g                   |
| Dimensioni | 49 x 31 x 31 mm        |
| Norma      | DIN EN 60900 IEC 60900 |

#### Technische Attribute

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Apertura S      | 19 mm      |
| Diametro d max. | 30,0 mm    |
| Attacco quadro  | 38         |
| eCl@ss 5.1.4    | 21040218   |
| ETIM 5.0        | EC002203   |
| ETIM 6.0        | EC002203   |
| proficl@ss 6.0  | AAA805c006 |
| UNSPSC 13.1     | 27111700   |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori