

Informazione prodotto

98 43 50

Chiave dinamometrica

Con attacco quadro esterno, reversibile

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Reversibile per il serraggio di filettature sinistrorse
- Scala con isolamento trasparente, capacità di serraggio 5 - 50 Nm
- Con vite di bloccaggio
- Bloccaggio sicuro degli utensili di manovra tramite sfera a molla
- Certificato di calibrazione allegato
- Acciaio al cromo vanadio



⚠ 1000 V 

Art. No.	98 43 50
EAN	4003773071778
peso	1.470 g
Dimensioni	385 x 130 x 55 mm
Norma	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Attacco quadro	1/2
eCl@ss 5.1.4	21040223
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132
proficl@ss 6.0	AAA303c011
UNSPSC 13.1	27111715

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori