

Información sobre productos

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Llaves para armarios de control

Para armarios y sistemas de paso estándar

- 10 perfiles. 2 cruces. 1 llave.
- Todos los sistemas de cierre convencionales
- Llave multifuncional para sistemas de paso en la ingeniería de construcción (calefacción y fontanería, técnica de climatización y ventilación, electrotecnia), suministro de gas y agua y sistemas de bloqueo
- Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán para ahorrar espacio
- Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH2
- Llave y bit reversible unidos por un resistente cable inoxidable
- Diseño de fundición de zinc con peso optimizado



Información general

Núm. de artículo	00 11 01
EAN	4003773074670
Peso	135 g
Dimensiones	92 x 85 x 23 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad bocas cuadradas	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Capacidad llave de dos solapas	3 – 5 mm
Capacidad perfil de media luna	6 mm
Capacidad del cuadrado escalonado	6 — 9 mm
Capacidad boca triangular	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





