

Información sobre productos

00 21 37

Maleta de herramientas "Robust45 Move" Electro



Grande y robusta: maleta de viaje con una amplia gama de herramientas para el electricista

- Equipada con 63 herramientas, con certificado VDE parcial según DIN EN 60900
- Carga máxima: 35 kg
- Volumen: 45 litros
- Para las condiciones más duras: estanca al polvo, impermeable y resistente a la temperatura
- Amortiguador de presión de gas en la bisagra
- Tapa con amortiguación neumática
- Compartimento para documentos; paneles de herramientas fabricados con plancha de polipropileno con cámara hueca estanca al polvo con bolsillos y correas para herramientas
- Con un total de 147 opciones de inserción
- Bandeja base con insertos de aluminio
- Mango telescópico extensible para un transporte cómodo
- Ruedas grandes
- Dimensiones externas (An x Al x P): 609 x 428 x 263 mm; dimensiones internas (An x Al x P): 540 x 364 x 229 mm
- Hermético al polvo y agua
- Válvula compensadora de presión automática
- Resistente a temperaturas de - 30 °C a + 80 °C
- Con dispositivo para colocar el candado
- Bandeja base con cierre, separadores de aluminio para la subdivisión individual de la bandeja base
- Mango ergonómico de dos componentes
- Maleta de polipropileno apta para viajar en avión resistente a los golpes



Información general

Núm. de artículo	00 21 37
EAN	4003773082606
Peso	14.770 g
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Dimensión ancho exterior (interior)	609 mm (540 mm)
Dimensión altura exterior (interior)	263 mm (229 mm)
Dimensión profundidad exterior (interior)	428 mm (364 mm)

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Volumen de la entrega

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar
08 26 145	1 x Alicata universal en punta ⚡ 1000V 
12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Pelacables autoajustable (0,03 – 10,0 mm²)

Volumen de la entrega

	
13 86 200	1 x Alicata para instalaciones eléctricas (Ø 15 mm / 50 mm ²)  1000V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña)  1000V    40° 
70 06 160	1 x Alicata de corte diagonal  1000V 
74 06 200	1 x Alicates de corte diagonal de fuerza  1000V 
86 03 180	1 x Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta 
86 03 180	1 x Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua 
97 53 04	1 x Alicata autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral (0,08 – 10 + 16 mm ²)  
98 20 35 SL	1 x Destornillador (Slim) para tornillos planos (3,5 mm)  1000V 
98 25 01 SL	1 x Destornillador (Slim) para tornillos cruciformes Pozidriv® (PZ 1)  1000V 
98 52	1 x Cuchillo para cable  1000V
L240 00055	1 x Knipex Metro plegable de la serie 400 de Stabila (200 mm)
0030312-0300	1 x Picard Martillo de cerrajero (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Cincel para electricista (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Nivel de burbuja Modelo 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Nivel de burbuja Mini Pocket Electric (68 mm)
003484	1 x Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
003760	1 x Wera Llave fija de dos bocas Joker (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Juego de carraca de metal Zyklus 8100 SA 8 28 piezas (1/4")

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Con porta-documentos

