# Información sobre productos

# 12 80 100 SB

## Mini pelacables

- Para conductores finos de cobre Ø 0,3 a 1,0 mm
- Pelado preciso debido al ajuste de la herramienta al diámetro del conductor
- Incluye cortacables
- Tope longitudinal ajustable entre 4 - 15 mm
- Con mecanismo de retención
- Carcasa: plástico, resistente a los golpes

| Información general | |
|---|---|
| Núm. de artículo | 12 80 100 SB |
| EAN | 4003773043119 |
| Peso | 34 g |
| Dimensiones | 100 x 84 x 19 mm |
| Reach | no |
| RohS | no |

| Características técnicas | |
|---|---|
| Valores de pelado (diámetro) | Ø 0,3 — 1 mm |
| AWG | 28 — 18 |

| Tipología | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27111510 |

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*