Información sobre productos

13 82 200

Alicate para instalaciones eléctricas



El alicate multifunción para profesionales

- 6 funciones en un alicate
- Alicates multifuncionales para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y crimpar punteras huecas
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Mordaza para crimpar punteras huecas de 0,5 a 2,5 mm²
- Tijeras cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general	
Núm. de artículo	13 82 200
EAN	4003773075080
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	280 g
Dimensiones	200 x 85 x 20 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas	
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm²
Capacidad de pelado para conductores	0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 2,5 mm²
AWG	1 / 0

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



0,5-2,5
Crimp
0,7-1,5
2,5



0,5-2,5
Crimp
0,7-1,5
2,5