

## Información sobre productos

# 16 64 125 SB

## Pelacables para cables planos y redondos

- Para cables planos de hasta 12 mm de ancho
- Para pelar todo tipo de cables convencionales redondos y cables antihumedad Ø 4,0 a 13,0 mm (p.ej. cable NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Dispositivo de pelado para las secciones 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14)
- Con muelle de apertura y palanca de cierre
- Para usar en zonas de trabajo estrechas y de difícil acceso
- Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de distribución
- Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio



MM

Información general	
Núm. de artículo	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Peso	48 g
Dimensiones	125 x 88 x 32 mm
Reach	no
RohS	no
Características técnicas	
Valores de pelado milímetros cuadrados	0,8 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Valores de pelado (diámetro)	Ø 4 – 13 mm
Tipo de cable	cable plano 12 mm / cable redondo Ø 4 - 13 mm
Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

