

Información sobre productos


23 01 140

Alicate con bocas planas con filos de corte

(alicate de precisión para mecánicos)

DIN ISO 5745

- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca plana, larga que se estrecha
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	23 01 140
EAN	4003773041290
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	75 g
Dimensiones	140 x 52 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	7,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (D1)	4,5 mm
Longitud de boca (L3)	35,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	12,5 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112126

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.