

## Información sobre productos

# 25 26 160

### Alicate de montaje

(alicate de radio)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Mordaza en ángulo de 40°
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	25 26 160
EAN	4003773052111
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	144 g
Dimensiones	160 x 51 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	50,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,5 mm
Longitud de la superficie de agarre (L4)	23 mm

#### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.