

Información sobre productos

35 32 115

Alicate de montaje para electrónica

DIN ISO 9655



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Articulación machihembrada precisa
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Boca redonda, puntiaguda
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



Información general	
Núm. de artículo	35 32 115
EAN	4003773035121
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	70 g
Dimensiones	115 x 70 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
Reach	no
RohS	no
Características técnicas	
Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm
Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAA840c015
UNSPSC 13.1	27112149
Piezas de recambio	
35 99 01	Muelles de recambio para alicates para electrónica, (2x)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

