

Información sobre productos

44 10 J5

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

- Con mecanismo de cierre, posibilidad de liberarlo
- Con puntas intercambiables de acero templado
- Recubierto de pintura pulverizada, negro
- Puntas rectas
- DIN 5256C; puntas rectas
- Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia
- Puntas: acero especial para herramientas, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	44 10 J5
EAN	4003773024910
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, negro
Peso	1.738 g
Dimensiones	570 x 106 x 17 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 122 – 300 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,5 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Piezas de recambio

44 19 J5	1 par de puntas de recambio para 44 10 J5,
----------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.