

## Información sobre productos

# 68 01 160

### Alicate de corte frontal

DIN ISO 5748

- El formato de la cabeza permite un desarrollo optimizado de los movimientos al tensar el nudo trenzado durante los trabajos de armado
- Para cortar alambre blando y duro
- También válido para atar y cortar alambre para atar
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	68 01 160
EAN	4003773013792
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	202 g
Dimensiones	160 x 53 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5748
Reach	no
RohS	no

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,3 mm
Longitud de la cuchilla mm (C)	25 mm

#### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

