

## Información sobre productos

# 70 01 125

## Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	70 01 125
EAN	4003773013402
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	80 g
Dimensiones	125 x 50 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5749
Reach	no
RohS	no
Características técnicas	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,3 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,5 mm
Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.