

Información sobre productos

71 01 250

KNIPEX CoBolt® XL

Cortabulones compacto



El cortabulones compacto ahora también con mangos largos para el uso con una o dos manos.

Multiplicando por 40 la fuerza manual.

- Para el corte potente de secciones grandes y materiales muy duros
- Adecuado para usarse a dos manos en los mangos para una máxima capacidad de corte
- Filos de corte rectos
- Un 60 % menos de esfuerzo requerido en comparación con alicates de corte diagonal de fuerza convencionales
- Multiplica por 40 la fuerza manual gracias al diseño especial de la articulación
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Filo de corte de precisión templados por inducción, dureza del filo de corte de aprox. 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	71 01 250
EAN	4003773079637
Alicate	negro atramentado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	465 g
Dimensiones	250 x 55 x 20 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 5,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,8 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

