Información sobre productos

74 06 160

Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

1000 V

Información general	
Núm. de artículo	74 06 160
EAN	4003773040705
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	215 g
Dimensiones	160 x 57 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,4 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,0 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.