

Información sobre productos

74 06 200

Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



⚡ 1000 V 



Información general

Núm. de artículo	74 06 200
EAN	4003773033820
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	304 g
Dimensiones	200 x 56 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.