

Información sobre productos

77 42 130

Alicates de corte diagonal para electrónica

DIN ISO 9654



- Cabeza puntiaguda, sin bisel
- Dureza aproximada de los filos de corte 57 HRC
- Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión
- Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar
- Articulación robusta, machihembrada y sin holguras
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Filos templados adicionalmente por láser, dureza mín. de los filos 60 HRC
- Unas fundas estilizadas y subidas hasta la cabeza del alicate también ofrecen una conducción segura y confortable entre pulgar e índice
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	77 42 130
EAN	4003773018773
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	122 g
Dimensiones	130 x 61 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9654
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,3 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,3 – 1,6 mm
Longitud de boca (B)	18 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	15 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Piezas de recambio

35 99 01	Muelles de recambio para alicates para electrónica, (2x)
----------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.