

Información sobre productos

78 03 140

Electronic Super Knips® XL



Alto apalancamiento, filos de corte afilados: corte preciso de cables de Ø 0,2 mm y bridas de cable

- Versión 15 mm más larga: mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte
- Duradero e inoxidable, fabricado en acero INOX.
- Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC
- Filos de corte de precisión sin bisel para el corte a ras y preciso de los cables más finos, p. ej., en electrónica y mecánica de precisión
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm
- Con muelle de apertura y limitador de apertura para un trabajo cómodo, ergonómico y rápido gracias a la apertura automática y a la anchura y comodidad del mango
- Movimiento extremadamente fácil para un trabajo sin fatiga gracias a la articulación precisa con remache de acero inoxidable
- Acero INOX para herramientas

Información general

Núm. de artículo	78 03 140
EAN	4003773081647
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	85 g
Dimensiones	140 x 50 x 15 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,2 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Longitud de boca (B)	12,3 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9,2 mm
Anchura de la cabeza (A)	15,7 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Para cortes a ras, como p. ej. para acortar abrazaderas de cable.