

Información sobre productos

81 11 250

Tenaza para tuberías y racores

DIN ISO 8976



Ahora con mayor agarre: aumento del agarre de la herramienta gracias a los insertos de plástico de dos componentes

- Ajuste preciso para una adaptación óptima a los diámetros más diversos hasta 75 mm
- Para conectores, filtros de aceite, tubos de plástico y sifones
- Ideal para apretar y aflojar racores, conexiones de tubos de plástico y tuercas redondas
- Con mordazas de plástico intercambiables para superficies delicadas; hasta Ø 75 mm
- Para clavijas y acoplamientos con cierre roscado, p. ej. los racores redondos Cannon
- Para soltar de forma cuidadosa mangueras de codos y cartuchos filtrantes
- Adherencia óptima en superficies sin suciedad, aceite ni grasa
- Articulación machihembrada ajustable en 25 posiciones
- Geometría ergonómica de los mangos
- Mordazas de agarre intercambiables con inserto de plástico de dos componentes con un componente de soporte duro (rojo) y un componente adhesivo blando (azul)
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	81 11 250
EAN	4003773078470
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	345 g
Dimensiones	250 x 63 x 18 mm
Norma	DIN ISO 8976
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de trabajo (diámetro)	Ø 10 – 75 mm
Posiciones de ajuste	25

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002211
ETIM 6.0	EC002211
proficl@ss 6.0	EAD318c001
UNSPSC 13.1	27112112

Piezas de recambio

81 19 250 V01	2 pares de mordazas de plástico 1C para 81 11 250 / 81 13 250,
81 19 250 V02	2 pares de mordazas de plástico 2C para 81 11 250 / 81 13 250,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

