

Información sobre productos

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Tenaza para bombas de agua, aislada

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Ajuste deslizando la boca directamente hacia la pieza de trabajo: manejo rápido, seguro y confortable
- Ajuste preciso: permite la adaptación óptima a distintos tamaños de piezas y una posición ergonómica del mango
- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	87 26 250
EAN	4003773071495
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	340 g
Dimensiones	250 x 59 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Posiciones de ajuste	24
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 50 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Piezas de recambio

87 09 01	Surtido de piezas de desgaste para el ajuste para 86/87 XX 250/300 (sin 87 2X XXX),
87 29 01	Juego de piezas de recambio para 87 2X 250,

Piezas de recambio

87 29 01

Juego de piezas de recambio para 87 2X 250,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



¡Simplemente empujar para cerrar el alicate!



Ajuste rápido en la herramienta sin accionar el pulsador

