

Información sobre productos

90 25 20

Cortatubos

Para tubos combinados y de protección

- Para cortar tubos combinados Ø 12 - 25 mm y tubos protectores flexibles Ø 18 - 35 mm sin dañar el interior
- Posibilidad de colocar un mandril calibrador, p. ej., para tubos Geberit de Ø 11,5 y 15 mm
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable
- Cuerpo de herramienta: acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite



MM

Información general

Núm. de artículo	90 25 20
EAN	4003773046004
Alicate	galvanizado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	332 g
Dimensiones	210 x 70 x 20 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte tubos combinados (diámetro)	Ø 12 – 25 mm
Longitud de la chuchilla	25 mm
Capacidad de corte tubos de protección (diámetro)	Ø 18 – 35 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
profil@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Piezas de recambio

90 29 01	Cuchilla de recambio para 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185,
90 29 02	1 par de cuchillas de recambio para 90 25 20 (tubos protectores),
90 29 15	Mandril calibrador para 90 25 20 (tubos Geberit),
90 29 20 01	Muelle para 90 25 20,
90 29 20 02	Mordazas protectoras de plástico para 90 25 20,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Corte limpio de tubos de protección Ø 18 - 35 mm



Los tubos combinados son cortados de forma limpia y sin deformaciones