

## Información sobre productos

# 95 16 165

## Tijeras cortacables

IEC 60900 DIN EN 60900

- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte muy fácil con una sola mano
- Con retén protector contra pellizcos
- Articulación con tornillo ajustable
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite



⚡ 1000 V

### Información general

Núm. de artículo	95 16 165
EAN	4003773039648
Tijeras	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	262 g
Dimensiones	165 x 47 x 21 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
comprobado por VDE	sí

### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Efecto de corte con un cortacables: corte fácil, limpio, sin deformaciones

