

## Información sobre productos

# 95 31 280

## Cortacables (tipo carraca)



- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- Adecuado para secciones de 4 x 150 mm<sup>2</sup> en cable de aluminio
- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

MM

### Información general

Núm. de artículo	95 31 280
EAN	4003773043942
Alicate	negro, lacado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	860 g
Dimensiones	280 x 131 x 34 mm
Reach	no
RohS	no

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 52 mm
MCM	750

### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

### Piezas de recambio

95 39 04	Trinquete de avance 95 3 250/280,
95 39 03	brazo móvil (3) para 95 31 250/280, con funda
95 39 05	Trinquete para 95 31 250/280,
95 39 06	Muelle de torsión para 95 31 250/280,
95 39 07	Muelle de presión para 95 31 250/280,
95 39 08	Muelle de cuba para 95 31 250/280,
95 39 09	Juego de pasadores para 95 31 250/280, de 3 piezas
95 39 10 97 N	Placa de cubierta neutral,
95 39 11	Eje de articulación para 95 31 250/280,
95 39 12	Juego de pernos distanciadores de 3 piezas,

### Piezas de recambio

95 39 12 97	Juego de pernos distanciadores de 3 piezas,
95 39 13	Tornillo avellanado elevado,
95 39 13 97	Juego de tuercas de seguridad,
95 39 04 280	Trinquete de avance,
95 39 97 280	Mango de alicates de corte fijo con manguito,
95 39 280	Cuchilla móvil de recambio para 95 31 280 / 95 36 280,
95 39 99 250	Mango de alicates de corte fijo con manguito,
95 69 190 03	Fijador,

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*



95 31 250/280: Funda de brazo fijo con superficie de apoyo al cortar



Efecto carraca, posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil



95 31 280: Gran capacidad de corte: máximo 52 mm de diámetro / 380 mm<sup>2</sup>