


Información sobre productos

97 21 215 B

Alicate para crimpar terminales

- Con perforaciones para cortar pasadores roscados de cobre y latón (M 2,6 / M 3,0 / M 3,5 / M 4,0 y M 5)
- Articulación atornillada para una elevada estabilidad y un movimiento uniforme
- Acero especial, de alta resistencia



Información general

Núm. de artículo	97 21 215 B
EAN	4003773019695
Alicate	negro, lacado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	250 g
Dimensiones	230 x 63 x 25 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Conectores faston no aislados (anchura de terminal 6,3 mm)
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 2,5 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 14

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B