

Información sobre productos

97 49 30

- Aplicación: conectores de presión no aislados conforme a DIN 46267 de 1,5 - 4,0 y 6,0 + 10,0 mm²

Mordaza intercambiable

Para conectores de enchufe no aislados



Información general

Núm. de artículo	97 49 30
EAN	4003773030904
Peso	37 g
Dimensiones	50 x 18 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Conectores prensados sin aislar según DIN 46267
Capacidad milímetros cuadrados	1,5 — 4 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	5
AWG	16 — 8



Capacidad milímetros cuadrados	6 / 10 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	2
AWG	10 / 8

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.