

Información sobre productos

97 52 35

KNIPEX PreciForce®

Alicate para crimpar terminales

- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	97 52 35
EAN	4003773051886
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	494 g
Dimensiones	220 x 60 x 31 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm)
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 6,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 10

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Piezas de recambio

97 59 20	Muelle de tensión para 97 52 XX, pequeño
97 59 21	Muelle de tensión para 97 52 XX, grande
97 59 20	Muelle de tensión para 97 52 XX, pequeño
97 59 21	Muelle de tensión para 97 52 XX, grande

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.