

Información sobre productos

97 52 50

KNIPEX PreciForce®

Alicate para crimpar terminales



- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 52 50
EAN	4003773051916
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	498 g
Dimensiones	220 x 70 x 21 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Terminales coaxiales BNC para RG 58; 174; 188; 316
Núm. de posiciones de crimpaje	6
Capacidad SW mm	0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4 mm
Conectores (diámetro)	Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.