

Información sobre productos

97 53 09

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso frontal



- Crimpado de 0,08 a 10,0 mm² y 16,0 mm² en un perfil
- Con palanca de selección para crimpado ya sea entre 0,08 a 10,0 mm² o 16 mm²
- También apto para punteras huecas Twin hasta 2 x 10 mm², pero menores de Ø 6,6 mm (p.e. KNIPEX no. de art. 97 99 377)
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera hueca: sin errores en el crimpado por usar la matriz equivocada
- Inserción frontal de las punteras huecas en la crimpadora
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite



Información general	
Núm. de artículo	97 53 09
EAN	4003773044550
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	486 g
Dimensiones	190 x 20 x 23 mm
Reach	sí
RohS	no


Características técnicas	
Gama de aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 10 / 16 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 6


Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Piezas de recambio	
97 59 30	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, delgado (Mango)
97 59 31	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, grueso (Cabeza)
97 59 32	Anillos de seguridad para modelo 97 53 para 97 53 XX,


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.







97 53 08: Acceso lateral a punteras huecas hasta 2,5 mm²; ej: espacios reducidos



Acceso frontal en punteras huecas, ej: conmutadores



Crimpado en cuadradillo